



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XAC
Tipo prodotto	Testa diametro 37mm applicazioni severe
Nome componente	XACA

Caratteristiche tecniche

Marcatura	Non marcato
Info da operatore	Con involucro
Colore capsula o gemma	Blu
Compatibilità prodotto	XACA..
Installazione	Lato frontale della cassetta
Vendita quantità indivisibile	10
Norme di riferimento	UL 508 IEC 60204-32 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
Temperatura ambiente operativa	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Resistenza alle vibrazioni	15 gn (F= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	100 gn conforme a IEC 60068-2-27
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforming to CEI 62262
Peso prodotto	0,01 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	3,0 cm
Confezione 1: profondità	3,0 cm
Confezione 1: peso	9,0 g
Unità di misura confezione 2	BAG
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	3,5 cm
Confezione 2: larghezza	7,5 cm
Confezione 2: profondità	13,5 cm
Confezione 2: peso	94,0 g
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	250
Confezione 3: altezza	15,0 cm

Confezione 3: larghezza	30,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	2,761 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------