



## Presentazione

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Gamma prodotto                 | Harmony XAP                                       |
| Tipo prodotto                  | Stazione di controllo die-cast vuota              |
| Nome dispositivo               | XAPD                                              |
| Applicazione prodotto          | Per unità di comando e segnalazione Ø 22 mm       |
| Dim. piastra frontale prodotto | 80 x 175 mm                                       |
| Profondità utilizzabile        | 74,5 mm                                           |
| Numero di fori                 | 4 fori                                            |
| Colore base della cassetta     | Grigio (RAL 7035)                                 |
| Colore coperchio               | Grigio (RAL 7035)                                 |
| Materiale                      | Zinco pressofuso                                  |
| Vendita quantità indivisibile  | 1                                                 |
| Grado di protezione IP         | IP65 conforme a EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 |

## Caratteristiche tecniche

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Numero di file verticali   | 1                               |
| Numero di file orizzontali | 4                               |
| Dimensioni foro            | Ø 22 mm                         |
| Modello pulsantiera        | Metallo                         |
| Entrata cavo               | 2 collarino cavo conforme a ISO |
| Thread type                | M25 x 1,5                       |
| Larghezza totale CAD       | 80 mm                           |
| Altezza totale CAD         | 175 mm                          |
| Profondità totale CAD      | 77 mm                           |
| Peso prodotto              | 1,145 kg                        |

## Ambiente

|                                                    |                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Trattamento di protezione                          | TC                                           |
| Temperatura di stoccaggio                          | -40...70 °C                                  |
| Temperatura ambiente operativa                     | -25...70 °C                                  |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe I conforme a IEC 61140                |
| Grado di protezione IK                             | IK07 conforme a CEI 62262                    |
| Resistenza agli agenti chimici                     | Special treatment can be obtained on request |
| Certificazioni prodotto                            | EAC                                          |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 9,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 12,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 18,700 cm |
| Confezione 1: peso               | 1,324 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Numero di unità per confezione 2 | 6          |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm  |
| Confezione 2: peso               | 8,280 kg   |
| Unità di misura confezione 3     | P06        |
| Numero di unità per confezione 3 | 96         |
| Confezione 3: altezza            | 75,000 cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 60,000 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 80,000 cm  |
| Confezione 3: peso               | 141,480 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                      |
| Regolamento REACh                | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                         |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                                                                                                          |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                          |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                          |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali          | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Profilo di circolarità           | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                    |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|