



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XAW
Tipo prodotto	Stazione di controllo completa
Nome dispositivo	XAWG
Applicazione pulsantiera	Funzione arresto di emergenza
Materiale	Glass fibre reinforced
Reset	Sblocco a chiave
Composizione stazione di controllo	1 pulsante con testa a fungo Ø 40 mm, rosso, movimento a scatto 1 NC + 1 NC

Caratteristiche tecniche

Colore base della cassetta	Nero
Colore coperchio	Nero
Ingresso cavo	1 ingresso per pressacavo ISO M20
Larghezza	80 mm
Profondità	70 mm
Altezza	146 mm
Peso prodotto	0,670 kg
Marcatura	Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Durata meccanica	300000 cicli
Protezione contro i cortocircuiti	10 A fusibile cartuccia tipo gG
Corrente nominale di impiego [Ie]	3 A a 240 V, AC-15, A600 6 A a 120 V, AC-15, A600 0,1 A a 600 V, DC-13, Q600 0,27 A a 250 V, DC-13, Q600 0,55 A a 125 V, DC-13, Q600 1,2 A a 600 V, AC-15, A600

Ambiente

Temperatura ambiente operativa	-20...60 °C
Categoria di sovratensione	II conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529
Norme di riferimento	IEC 60079-0:2009 EN 60079-31:2009 IEC 60947-5-4 IEC 61000-6-2 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60079-0:2007 IEC 60079-31:2008 IEC 60947-5-5 ISO 13850
Comandi	94/9/EC - direttiva ATEX
Zona polverosa	Zona 21 - 22
Certificazioni prodotto	INERIS 04ATEX0023X

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------