



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XAW
Tipo prodotto	Stazione di controllo completa
Nome dispositivo	XAWG
Applicazione pulsantiera	Tre funzioni
Materiale	Glass fibre reinforced
Composizione stazione di controllo	1 pulsante filoghiera, verde, ad impulso 1 NO 1 pulsante filoghiera, rosso, ad impulso 1 NC 1 pulsante filoghiera, nero, ad impulso 1 NO

Caratteristiche tecniche

Colore base della cassetta	Nero
Colore coperchio	Nero
Ingresso cavo	1 ingresso per pressacavo ISO M20
Larghezza	85 mm
Profondità	70 mm
Altezza	226 mm
Peso prodotto	0,915 kg
Marcatura	Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Durata meccanica	5000000 cicli
Protezione contro i cortocircuiti	10 A fusibile cartuccia tipo gG
Corrente nominale di impiego [Ie]	3 A a 240 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1 6 A a 120 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1 0,1 A a 600 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1 0,27 A a 250 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1 0,55 A a 125 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1 1,2 A a 600 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1

Ambiente

Temperatura ambiente operativa	-20...60 °C
Categoria di sovratensione	II conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529
Norme di riferimento	IEC 60079-0:2009 EN 60079-31:2009 IEC 60947-5-4 IEC 61000-6-2 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60079-0:2007 IEC 60079-31:2008 IEC 60947-5-5 ISO 13850
Comandi	94/9/EC - direttiva ATEX
Zona polverosa	Zona 21 - 22
Certificazioni prodotto	INERIS 04ATEX0023X

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10 cm
Confezione 1: larghezza	8,5 cm
Confezione 1: profondità	23,5 cm
Confezione 1: peso	944 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	4,081 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------