

Scheda prodotto

Caratteristiche

XVCZ02

Harmony XVC, piede di fissaggio, metallo, per montaggio su tubo Ø100



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVC6
Descrizione accessori	Piastra di fissaggio in metallo
Tipo di accessori	Piastra di fissaggio
Tipo prodotto	Piano fisso
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di montaggio e fissaggio
Compatibilità prodotto	XVC6B4 XVC6B1 XVC6B3 XVC6B55S XVC6B35S XVC6B5 XVC6B2 XVC6B45S XVC6B25S XVC6B15S
Accessori / destinazione elementi	Complete pre-wired monolithic tower light
Prodotto per applicazioni specifiche	Per il supporto di montaggio del tubo

Caratteristiche tecniche

Diametro	100 mm
Altezza	30 mm
Peso prodotto	0,08 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,4 cm
Confezione 1: larghezza	11,4 cm
Confezione 1: profondità	11,4 cm
Confezione 1: peso	196 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	2,101 kg

Sostenibilità dell'offerta


Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia

18 months

Dimensioni e montaggio



- (1) M6 (SUS)
- (2) 4 fori allungati $\varnothing 5,2$ mm x 7 mm/ $\varnothing 0,20$ pollici/0,28 pollici