



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVM
Descrizione accessori	Tubo supporto in alluminio Ø 20 mm con base di fissaggio in plastica
Tipo prodotto	Support tube
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di montaggio e fissaggio
Accessori / destinazione elementi	Banchi segnali e indicatori luminosi Ø 45 mm

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessori	Tubo di supporto con base fissaggio
Compatibilità prodotto	XVM.
Altezza sotto base unità	78 mm
Lunghezza	100 mm
Colore	Bianco

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,000 cm
Confezione 1: larghezza	7,600 cm
Confezione 1: profondità	17,800 cm
Confezione 1: peso	81,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	1,690 kg


Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni e montaggio



Lunghezza tubo di supporto		b1 (tubo + piastra)		b2 (altezza sotto unità di base)	
mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici
100	3,94	106	4,17	79	3,11

Apertura del pannello

