



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVR
Tipo prodotto	Prewired rotating mirror beacon
Segnalazione sonora	Senza
Nome dispositivo	XVR
Diametro di montaggio	130 mm
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529 (resistant to vibration)
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V CC
Sorgente luminosa	LED ad alta luminosità, arancione

Caratteristiche tecniche

Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): parte del corpo PC: sfera
Larghezza totale CAD	130 mm
Profondità totale CAD	130 mm
Peso prodotto	0,8 kg
Marcatura	CE
Montaggio prodotto	Con 3 viti M8
Limiti della tensione di alimentazione	19...30 V CC
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	0,8 kV
Assorbimento [A]	125 mA
Frequenza di lampeggiamento	2,7 Hz
Capacità di serraggio connessioni	1,25 mm ²
Sezione AWG	AWG 18
Lunghezza cavo	400 mm

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4
Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-35...70 °C
Temperatura ambiente operativa	-30...50 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	26,5 cm
Confezione 1: larghezza	18,8 cm
Confezione 1: profondità	18,8 cm
Confezione 1: peso	1,218 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,0 cm

Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	8,438 kg

Sostenibilità dell'offerta


Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dispositivo a luce rotante a specchio

Dimensioni



Dispositivo a luce rotante a specchio

Apertura del pannello

