



### Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVU
Tipo prodotto	Modular tower light
Tipo di accessori	Piastra di fissaggio
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di montaggio e fissaggio
Nome componente	XVU
Diametro di montaggio	60 mm

### Caratteristiche tecniche

Installazione	Montaggio a muro
Compatibilità prodotto	XVUZ05 XVUZ800 XVUZ400 XVUZ02Q XVUZ02
Materiale	Alluminio V-0 conforme a UL 94
Colore involucro	Nero
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V CA/CC 110...240 V CA
Lunghezza	8 mm
Peso prodotto	0,36 kg

### Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura ambiente operativa	-25...50 °C
Grado di protezione IP	IP65
Certificazioni prodotto	CSA[RETURN]UL[RETURN]CE

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,068 cm
Confezione 1: larghezza	6,844 cm
Confezione 1: profondità	11,412 cm
Confezione 1: peso	491,0 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	15,6 cm
Confezione 2: larghezza	15,3 cm
Confezione 2: profondità	39,8 cm
Confezione 2: peso	5,651 kg

## Sostenibilità dell'offerta


Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>

## Garanzia contrattuale


Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensioni

Vista posteriore



Vista laterale



## Foratura pannello di supporto verticale

