



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XAC
Tipo prodotto	Selettore
Nome componente	ZA2
Compatibilità prodotto	XACA

Caratteristiche tecniche

Peso prodotto	0,018 kg
Colore capsula o gemma	Nero
Marcatura	Non marcato
Installazione	Base of enclosure Lato frontale della cassetta
Vendita quantità indivisibile	1

Ambiente

Norme di riferimento	CSA C22.2 No 14 CEI EN 60947-5-1 EN/IEC 60204-32 UL 508
Temperatura ambiente operativa	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Resistenza alle vibrazioni	15 gn (F= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	100 gn conforme a IEC 60068-2-27
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP	IP65 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforming to EN 50102

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	4,0 cm
Confezione 1: profondità	5,0 cm
Confezione 1: peso	21,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	5,0 cm
Confezione 2: larghezza	20,0 cm
Confezione 2: profondità	20,0 cm
Confezione 2: peso	215,0 g
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	100

Confezione 3: altezza	15,0 cm
Confezione 3: larghezza	30,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	2,477 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------