

Scheda prodotto

Caratteristiche

ZA2BS834

Testa pulsante fungo arresto emerg. Ø30 rosso
aggancio - girare per sbloccare



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XAC
Tipo prodotto	Testa pulsante arresto semplice
Vendita quantità indivisibile	1

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	XACA..
Installazione	Lato frontale della cassetta
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 61140
Tipo operatore	Rosso fungo ø 30
Peso prodotto	0,04 kg
Marchatura	Non marcato

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura ambiente operativa	-25...70 °C
Grado di protezione IK	IK08
Norme di riferimento	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60204-32 IEC 60947-5-5 CEI 62262
Resistenza alle vibrazioni	15 gn (F= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,4 cm
Confezione 1: larghezza	9,3 cm
Confezione 1: profondità	4,4 cm
Confezione 1: peso	40 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	15 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	1,81 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	1280
Confezione 3: altezza	77 cm

Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	60 cm
Confezione 3: peso	66,42 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------