

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# ZA2BS844

Testa pulsante fungo arresto emerg. Ø40 rosso  
aggancio - girare per sbloccare



### Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XAC
Tipo prodotto	Testa pulsante arresto semplice
Vendita quantità indivisibile	1

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	XACA..
Installazione	Lato frontale della cassetta
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 61140
Tipo operatore	Rosso fungo Ø 40
Peso prodotto	0,05 kg
Marcatura	Non marcato

### Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura ambiente operativa	-25...70 °C
Grado di protezione IK	IK08
Norme di riferimento	IEC 60204-32 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 60947-5-5 CEI 62262
Resistenza alle vibrazioni	15 gn (F= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,100 cm
Confezione 1: larghezza	11,000 cm
Confezione 1: profondità	10,000 cm
Confezione 1: peso	42,600 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	1,940 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------