



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony
Tipo prodotto	Testa lampada spia
Prodotto per applicazioni specifiche	Per lampada a incandescenza
Colore capsula o gemma	Bianco

Caratteristiche tecniche

Durata meccanica	1000000 cicli
Peso prodotto	0,015 kg
Codice compatibilità	ZA2B

Ambiente

Norme di riferimento	CEI EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
Trattamento di protezione	TH
Temperatura ambiente operativa	-25...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Resistenza alle vibrazioni	15 gn (F= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	100 gn conforme a IEC 60068-2-27
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP	IP65 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforming to EN 50102

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	3,5 cm
Confezione 1: profondità	4,0 cm
Confezione 1: peso	15,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	6,0 cm
Confezione 2: larghezza	17,0 cm
Confezione 2: profondità	26,0 cm
Confezione 2: peso	152,0 g
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	100
Confezione 3: altezza	15,0 cm
Confezione 3: larghezza	30,0 cm

Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	1,846 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------