



### Presentazione

Gamma prodotto	Harmony
Tipo prodotto	Testa display digitale
Diametro di montaggio	22 mm
Colore capsula o gemma	Rosso
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V CC

### Caratteristiche tecniche

Tipo display	LED a 7 segmenti + punto decim
Limiti tensione alimentazione	13...30 V
Peso prodotto	0,02 kg

### Ambiente

Certificazioni prodotto	UL[RETURN]CSA
Temperatura ambiente operativa	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Resistenza alle vibrazioni	10 gn (F= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	180 gn conforme a IEC 60068-2-27
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a NF C 20-030
Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529 IP65 conforme a NF C 20-010

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,200 cm
Confezione 1: larghezza	4,200 cm
Confezione 1: profondità	4,200 cm
Confezione 1: peso	20,000 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	1,435 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------