

Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XB4
Tipo prodotto	Kit incasso
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di montaggio e fissaggio
Accessori / destinazione elementi	Lampada spia Pulsante

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	ZB4BH filoghiera ZB4BL ZB4BA filoghiera ZB4BV
Finitura superficie	Cromato
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529 (parte anteriore) IP69 conforme a CEI 60529 (parte anteriore) IP69K conforme a DIN 40050-9 (parte anteriore)
Grado di protezione IK	IK06 conforming to IEC 50102
Diametro di montaggio	30,5 mm
Quantità per confezione	Set da 1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,400 cm
Confezione 1: larghezza	5,300 cm
Confezione 1: profondità	5,500 cm
Confezione 1: peso	32,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	80
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,860 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	1280
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	54,260 kg


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensioni con kit di montaggio incassato



- e: Spessore fissaggio: da 1,2 a 2,8 mm / da 0,05 a 0,11 in.
(1) Fila di contatti aggiuntivi o contatto doppio

Apertura del pannello e montaggio

