



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XB5
Vendita quantità indivisibile	1

Caratteristiche tecniche

Panel Thickness with accessory	1,5...5 mm
Tipo prodotto	Rigid protection cover
Materiale	Plastica
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di protezione
Compatibilità prodotto	Porta RJ45 XB5P Porta USB XB5P
Grado di protezione IP	IP65 conforming to CEI 60529 IP67 conforming to CEI 60529
Colore	Trasparente

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	6 cm
Confezione 1: profondità	8 cm
Confezione 1: peso	8 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	75
Confezione 2: altezza	9,5 cm
Confezione 2: larghezza	19 cm
Confezione 2: profondità	28 cm
Confezione 2: peso	632 g
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	150
Confezione 3: altezza	15 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	1,606 kg


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------


Dimensioni



- (1) Vista laterale - Aperto
(2) Vista posteriore - Aperto

Apertura pannello per coperchio protettivo (fori finiti, pronto per l'installazione)

Connessione tramite terminali con morsetti a vite o connettori plug-in



(1) Diametro su supporto o pannello finito

Collegamenti	a in mm	a in pollici	b in mm	b in pollici
Tramite morsetti o connettore plug-in	40	1.57	40	1.57