



Presentazione

Gamma	EVlink
Nome del prodotto	EVlink Smart Wallbox
Tipo di prodotto o componente	Terminale di ricarica
Nome dispositivo	EVB1
Descrizione poli	3P + N per Circuito di potenza 1P + N per Circuito di potenza
Modalità di montaggio	A parete Montaggio su piedistallo
Tipo di offerta	Standard
Rated supply voltage	380...415 V CA 50/60 Hz 220...240 V CA 50/60 Hz
Max power	22 KW 32 A 380...415 V 7,4 kW 32 A 222...240 V
Sistema di controllo accesso	Chiave

Caratteristiche tecniche

Socket-outlet number	1
Tipo uscita	Destra T2 presa / contatti placcati argento
Sistema di messa a terra	TT IT compatibile con trasformatori di isolamento aggiuntivi sull'alimentazione TN-S
Numero di ingressi	6
Tipo di connettore	RS485 per metering Modbus 3 RJ45 per Ethernet connessione LAN
Tipo d'ingresso	Binario per limitazione di potenza closing contact Binario per ricarica ritardata closing contact
Tipo di comando	1 controllo a distanza 1 multicolore pulsante luminoso, funzione: stop/restart
Segnalazione locale	1 multicolore LED, funzione: indicatore di stato
Compatibilità	OCPP 1.6
Configuration /Architecture	Standalone Architettura cluster
Operation and maintenance	Dettagli record ricarica Gestione carichi Funzionalità di diagnostica
Server web	Integrato
Ethernet service	Configurazione via web server

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 61851-22 IEC 62196-2 IEC 61851-1 IEC 62196-1
Certificazioni prodotto	CE CB RCM
Grado di protezione IP	IP54 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK10 conforme a IEC 62262
Temperatura ambiente di funzionamento	-30...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C

Umidità relativa	5...95 %
Altezza	480 mm
Larghezza	331 mm
Profondità	170 mm
Peso prodotto	6,2 kg
Colore	Bianco (RAL 9003) Grigio (RAL 7016)

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------