



### Presentazione

Gamma	EVlink
Nome del prodotto	EVlink Smart Wallbox
Tipo di prodotto o componente	Terminale di ricarica
Nome dispositivo	EVB1
Descrizione poli	1P + N per Circuito di potenza
Modalità di montaggio	A parete Montaggio su piedistallo
Tipo di offerta	Standard
Rated supply voltage	220...240 V CA 50/60 Hz
Max power	7,4 kW 32 A 222...240 V
Sistema di controllo accesso	Badge RFID conforme a ISO/IEC 14443 A e B Badge RFID conforme a ISO/IEC 15693

### Caratteristiche tecniche

Socket-outlet number	1
Tipo uscita	Destra T1 cavo collegato / contatti placcati argento 4,5 m
Sistema di messa a terra	IT compatibile con trasformatori di isolamento aggiuntivi sull'alimentazione TN-S TT
Numero di ingressi	6
Tipo di connettore	RS485 per metering Modbus 3 RJ45 per Ethernet connessione LAN
Tipo d'ingresso	Binario per limitazione di potenza closing contact Binario per ricarica ritardata closing contact
Tipo di comando	1 controllo a distanza 1 multicolore pulsante luminoso, funzione: stop/restart
Segnalazione locale	1 multicolore LED, funzione: indicatore di stato
Compatibilità	OCPP 1.6
Configuration /Architecture	Standalone Architettura cluster
Operation and maintenance	Gestione carichi Funzionalità di diagnostica Dettagli record ricarica
Server web	Integrato
Ethernet service	Configurazione via web server

### Ambiente

Norme di riferimento	IEC 61851-22 IEC 61851-1 IEC 62196-2 IEC 62196-1
Certificazioni prodotto	CB CE RCM
Grado di protezione IP	IP54 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK10 conforme a IEC 62262
Temperatura ambiente di funzionamento	-30...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C
Umidità relativa	5...95 %
Altezza	480 mm

Larghezza	330 mm
Profondità	170 mm
Peso prodotto	7,7 kg
Colore	Bianco (RAL 9003) Grigio (RAL 7016)

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------