



Presentazione

| | |
|-------------------------------|--|
| Gamma | EVlink |
| Nome del prodotto | EVlink Smart Wallbox |
| Tipo di prodotto o componente | Terminale di ricarica |
| Nome dispositivo | EVB1 |
| Descrizione poli | 1P + N per Circuito di potenza |
| Modalità di montaggio | Montaggio su piedistallo A parete |
| Tipo di offerta | Standard |
| Rated supply voltage | 220...240 V CA 50/60 Hz |
| Max power | 7,4 kW 32 A 222...240 V |
| Sistema di controllo accesso | Badge RFID conforme a ISO/IEC 14443 A e B Badge RFID conforme a ISO/IEC 15693 |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-----------------------------|--|
| Socket-outlet number | 1 |
| Tipo uscita | Destra T2 cavo collegato / contatti placcati argento 4,5 m |
| Sistema di messa a terra | IT compatibile con trasformatori di isolamento aggiuntivi sull'alimentazione TN-S TT |
| Numero di ingressi | 6 |
| Tipo di connettore | RS485 per metering Modbus 3 RJ45 per Ethernet connessione LAN |
| Tipo d'ingresso | Binario per limitazione di potenza closing contact Binario per ricarica ritardata closing contact |
| Tipo di comando | 1 controllo a distanza 1 multicolore pulsante luminoso, funzione: stop/restart |
| Segnalazione locale | 1 multicolore LED, funzione: indicatore di stato |
| Compatibilità | OCPP 1.6 |
| Configuration /Architecture | Standalone Architettura cluster |
| Operation and maintenance | Dettagli record ricarica Gestione carichi Funzionalità di diagnostica |
| Server web | Integrato |
| Ethernet service | Configurazione via web server |

Ambiente

| | |
|---------------------------------------|---|
| Norme di riferimento | IEC 62196-2 IEC 61851-1 IEC 62196-1 IEC 61851-22 |
| Certificazioni prodotto | CB CE RCM |
| Grado di protezione IP | IP54 conforme a IEC 60529 |
| Grado di protezione IK | IK10 conforme a IEC 62262 |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -30...50 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -40...80 °C |
| Umidità relativa | 5...95 % |
| Altezza | 480 mm |

| | |
|---------------|--|
| Larghezza | 330 mm |
| Profondità | 170 mm |
| Peso prodotto | 7,7 kg |
| Colore | Bianco (RAL 9003) Grigio (RAL 7016) |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|--|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Direttiva RoHS UE | Conformità EU RoHS Dichiarazione |
| Senza mercurio | Sì |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Informazioni Sulla Fine Della Vita |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|