



Presentazione

Gamma	TeSys
Tipo di prodotto o componente	Electrical remote stop
Nome dispositivo	LAD
Categoria accessori	Accessorio elettrico
Compatibilità prodotto	LR3D313...LR3D365 LRD313...LRD365 LRD01...35 LR3D01...D35
Tensione di comando [Uc]	220/230 V CA 50/60 Hz 220/230 V CC

Caratteristiche tecniche

Maximum inrush power in VA	100 VA
Potenza di spunto in W	0...100 W
Peso netto prodotto	0,09 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------