



Presentazione

| | |
|-------------------------------------|---|
| Gamma | Rilux |
| Nome del prodotto | Rilux LED |
| Tipo di prodotto o componente | Apparecchio di illuminazione di emergenza |
| Funzione | Standard |
| Alimentazione | Non Permanente |
| Numero ingresso logico | LED 0.3 W x 8 |
| Numero di batterie | 1 3,6 V 1,5 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio) |
| Informazioni aggiuntive dispositivo | Pittogrammi (da ordinare separatamente) |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-----------------------------------|--|
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 230 V "50 Hz" |
| Potenza assorbita | 24 VA |
| Classe di isolamento | Classe II |
| Autonomia | 1 h |
| Tempo di ricarica | 12 H |
| Flusso luminoso | Condizione di emergenza: 225 lm |
| Montaggio dispositivo | Parete a soffitto Filoghiera in controsoffitto Montaggio a muro parete |
| Altezza | 51 mm |
| Larghezza | 343 mm |
| Profondità | 104 mm |
| Peso prodotto | 0,59 kg |

Ambiente

| | |
|--------------------------------|---|
| Grado di protezione IP | IP40 |
| Grado di protezione IK | IK06 |
| Temperatura ambiente operativa | 0...40 °C |
| Resistenza al fuoco | 850 °C |
| Norme di riferimento | EN 60598-2-22 IEC 50-11 IEC 695-2-1 |

Confezionamenti

| | |
|----------------------|---------|
| Tipo unità imballo 1 | PCE |
| Num.unità in pkg. | 1 |
| Peso imballo (Kg) | 654 g |
| Altezza imballo 1 | 5,1 cm |
| Larghezza imballo 1 | 10,4 cm |
| Lunghezza imballo 1 | 34,3 cm |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|----------------------------------|--|
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| REACH senza SVHC | Si |
| Direttiva RoHS UE | Conformità EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Si |
| Senza mercurio | Si |
| Informazioni esenzioni RoHS | Si |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|