



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Skinne
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma G
Type festeskinne	Modulær Regulerbar
Installert utstyr	TeSys: fast GV2L TeSys: fast GV2P TeSys: fast GV3 Compact: fast NG160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	9 x 3P: fast GV2L 9 x 3P: fast GV2P 7 x 3P: fast GV3 1 x 3P: fast NG160 1 x 4P: fast NG160 1 x 3P: fast NG160 NA 1 x 4P: fast NG160 NA 1 x 3P eller 4P: fast NSXm Vertikal installasjon

Komplementær

Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	3 modul(er): GV2L, direkte i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): GV2L, direkte i 600 mm Bredveggskap 3 modul(er): GV2P, direkte i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): GV2P, direkte i 600 mm Bredveggskap 5 modul(er): GV3, direkte i 600 mm Bredgulvskap 5 modul(er): GV3, direkte i 600 mm Bredveggskap 5 modul(er): NG160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap 5 modul(er): NG160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap 5 modul(er): NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap 5 modul(er): NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap 7 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap 7 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap 7 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 mm Bredgulvskap 7 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 mm Bredveggskap 5 modul(er): NG160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap 5 modul(er): NG160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap 7 modul(er): NSXm med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap 7 modul(er): NSXm med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap 7 modul(er): NSXm med jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 mm Bredgulvskap 7 modul(er): NSXm med jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 mm Bredveggskap
9 mm polbredde	48
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	58 mm

Bredde	467 mm
Dybde	97 mm
Vekt	0,34 kg
Farge	Naturfarget
Materiale	Metall

Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,8 cm
Pakke 1 Bredde	10,5 cm
Pakke 1 Vekt	46,8 cm
Package 1 Weight	330 g

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------