



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Skinne
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Type festeskinne	Modulær
Installert utstyr	Compact: fast NG160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast NG160 1 x 4P: fast NG160 1 x 3P: fast NG160 NA 1 x 4P: fast NG160 NA

Komplementær

Installation description	Pack enclosure - bredde 555 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	5 modul(er): NG160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 555 mm BredPack enclosure 5 modul(er): NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 555 mm BredPack enclosure 5 modul(er): NG160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 555 mm BredPack enclosure
9 mm polbredde	48
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	35 mm
Bredde	464 mm
Dybde	16 mm
Vekt	0,16 kg
Farge	Naturfarget
Materiale	Metall

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2 cm
Pakke 1 Bredde	3,5 cm
Pakke 1 Vekt	46,3 cm
Package 1 Weight	160 g

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Analyseres
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti

18 måneder