



### Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Sekskantede spacere
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma P cubicle Prisma Prisma G frontdekelet støtte oppreist Prisma Prisma PH cubicle Prisma Prisma iPM L Kapsling Prisma Prisma iPM M Kapsling
Skap - utstyrstilkobling	Jorden bar: Vertikal med skruer

### Komplementær

Monteringsmetode	Med skruer
Montering	Funksjonelle søyler
Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Kapsling Nisje duct
ISO gjenger	M6
Antall pr. sett	Sett á 4
Høyde	9 mm
Vekt	0,06 kg

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2 cm
Pakke 1 Brekke	10,5 cm
Pakke 1 Vekt	15 cm
Package 1 Weight	60 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Brekke	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	3,501 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	200
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Brekke	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	12 kg

## Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

## Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------