



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma G Kapsling Prisma Prisma P cubicle Prisma Prisma Pack 250 Kapsling
Type frontplate	Utskjæring Modul
Installert utstyr	TeSys: fast GV2L TeSys: fast GV2LE TeSys: fast GV2ME TeSys: fast GV2P TeSys: fast GV2RTn Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: fast IM9 Vigilohm: IM9 Vigilohm: fast IM9-OL Vigilohm: IM9-OL Acti 9: måleenhet Multi 9: måleenhet Acti 9: fast modulær enhet <= 40 A Multi 9: fast modulær enhet <= 40 A Vigirex: RH10 Vigirex: RH197M Vigirex: RH21 Vigirex: RH99
Polene beskrivelse	9 x 3P: modulær skinne support: GV2L 9 x 3P: modulær skinne support: GV2LE 9 x 3P: modulær skinne support: GV2ME 9 x 3P: modulær skinne support: GV2P 9 x 3P: modulær skinne support: GV2RTn

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Pack enclosure - bredde 555 mm Pack enclosure - bredde 600 mm
9 mm polbredde	48
Antall 18 mm moduller per rad	24
Antallet vertikale moduler (50 mm)	3
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	150 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0,54 kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	600 mm Prisma G gulvskap TeSys GV2L fast 3P 9 direkte 3 600 mm Prisma G veggskap TeSys GV2L fast 3P 9 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling TeSys GV2L fast 3P 9 direkte 3 600 mm Prisma G gulvskap TeSys GV2LE fast 3P 9 direkte 3 600 mm Prisma G veggskap TeSys GV2LE fast 3P 9 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling TeSys GV2LE fast 3P 9 direkte 3 600 mm Prisma G gulvskap TeSys GV2ME fast 3P 9 direkte 3 600 mm Prisma G veggskap TeSys GV2ME fast 3P 9 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling TeSys GV2ME fast 3P 9 direkte 3 600 mm Prisma G gulvskap TeSys GV2P fast 3P 9 direkte 3 600 mm Prisma G veggskap TeSys GV2P fast 3P 9 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling TeSys GV2P fast 3P 9 direkte 3 600 mm Prisma G gulvskap TeSys GV2RTn fast 3P 9 direkte 3 600 mm Prisma G veggskap TeSys GV2RTn fast 3P 9 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling TeSys GV2RTn fast 3P 9 direkte 3 600 mm Prisma G gulvskap Vigilohm 4 3 600 mm Prisma G veggskap Vigilohm 4 3 600 mm Prisma G gulvskap Vigilohm fast 6 3 600 mm Prisma G veggskap Vigilohm fast 6 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Vigilohm 6 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Acti 9 måleenhet 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Multi 9 måleenhet 3 600 mm Prisma G gulvskap Acti 9 modulær enhet <= 40 A fast 48 direkte 3 600 mm Prisma G veggskap Acti 9 modulær enhet <= 40 A fast 48 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Acti 9 modulær enhet <= 40 A fast 48 direkte 3 600 mm Prisma G gulvskap Multi 9 modulær enhet <= 40 A fast 48 direkte 3 600 mm Prisma G veggskap Multi 9 modulær enhet <= 40 A fast 48 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Multi 9 modulær enhet <= 40 A fast 48 direkte 3 600 mm Prisma G gulvskap Vigirex 8 direkte 3 600 mm Prisma G veggskap Vigirex 8 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Vigirex 8 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Vigirex 6 3 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Acti 9 modulær enhet <= 40 A fast 48 direkte 6 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Multi 9 modulær enhet <= 40 A fast 48 direkte 6

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 cm
Pakke 1 Bredde	16,0 cm
Pakke 1 Vekt	52,0 cm
Package 1 Weight	540,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	17,5 cm
Pakke 2 Bredde	17,0 cm
Pakke 2 Lengde	53,0 cm
Pakke 2 Vekt	5,56 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	450
Pakke 3 Høyde	102,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	285,4 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------