




Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma G Kapsling Prisma Prisma P cubicle Prisma Prisma Pack 250 Kapsling
Type frontplate	Utskjæring Modul
Installert utstyr	Acti 9: fast modulært utstyr Multi 9: fast modulært utstyr Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS40 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS63 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H
Polene beskrivelse	1 x 3P: modulær skinne support: INS100 Vertikal installasjon 1 x 4P: modulær skinne support: INS100 Vertikal installasjon 1 x 3P: modulær skinne support: INS125 Vertikal installasjon 1 x 4P: modulær skinne support: INS125 Vertikal installasjon 1 x 3P: modulær skinne support: INS160 Vertikal installasjon 1 x 4P: modulær skinne support: INS160 Vertikal installasjon 1 x 3P: modulær skinne support: INS40 Vertikal installasjon 1 x 4P: modulær skinne support: INS40 Vertikal installasjon 1 x 3P: modulær skinne support: INS63 Vertikal installasjon 1 x 4P: modulær skinne support: INS63 Vertikal installasjon

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Pack enclosure - bredde 555 mm Pack enclosure - bredde 600 mm
Posisjon for tilkopling	Direkte/bolt tilkobling
9 mm polbredde	48
Antall 18 mm moduller per rad	24
Antallet vertikale moduller (50 mm)	4

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	200 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0,72 kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Vigilohm 4 4 600 mm Prisma G gulvskap Compact INS100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 4 600 mm Prisma G veggskap Compact INS100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 4 600 mm Prisma G gulvskap Compact INS100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 4 600 mm Prisma G veggskap Compact INS100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 4 600 mm Prisma G gulvskap Compact INS125 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 4 600 mm Prisma G veggskap Compact INS125 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 4 600 mm Prisma G gulvskap Compact INS125 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 4 600 mm Prisma G veggskap Compact INS125 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS125 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS125 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 4 600 mm Prisma G gulvskap Compact INS160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 4 600 mm Prisma G veggskap Compact INS160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 4 600 mm Prisma G gulvskap Compact INS160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 4 600 mm Prisma G veggskap Compact INS160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 4 600 mm Prisma G gulvskap Compact INS40 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 4 600 mm Prisma G veggskap Compact INS40 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 4 600 mm Prisma G gulvskap Compact INS40 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 4 600 mm Prisma G veggskap Compact INS40 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS40 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS40 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 4 600 mm Prisma G gulvskap Compact INS63 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 4 600 mm Prisma G veggskap Compact INS63 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 4 600 mm Prisma G gulvskap Compact INS63 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 4 600 mm Prisma G veggskap Compact INS63 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS63 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS63 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 4 600 mm Prisma G gulvskap Acti 9 modulært utstyr fast 48 direkte 4 600 mm Prisma G veggskap Acti 9 modulært utstyr fast 48 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Acti 9 modulært utstyr fast 48 direkte 4 600 mm Prisma G gulvskap Multi 9 modulært utstyr fast 48 direkte 4 600 mm Prisma G veggskap Multi 9 modulært utstyr fast 48 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Multi 9 modulært utstyr fast 48 direkte 4 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Multi 9 modulært utstyr fast 48 direkte 6

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	21,000 cm
Pakke 1 Vekt	52,000 cm
Package 1 Weight	726,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	17,000 cm
Pakke 2 Bredde	22,000 cm
Pakke 2 Lengde	53,000 cm
Pakke 2 Vekt	7,467 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	360
Pakke 3 Høyde	82,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	265,440 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------