




Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma G Kapsling Prisma Prisma P cubicle
Type frontplate	Modul Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Acti 9: fast C120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp TeSys: fast GV3 Acti 9: fast iC120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 NA - kontroll: kipp Compact: fast NG160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp TeSys: fast TeSys U - Horisontal installasjon Acti 9: fast C120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon

Polene beskrivelse	1 x 3P: modulær skinne support: INS100 Vertikal installasjon 1 x 4P: modulær skinne support: INS100 Vertikal installasjon 1 x 3P: modulær skinne support: INS125 Vertikal installasjon 1 x 4P: modulær skinne support: INS125 Vertikal installasjon 1 x 3P: modulær skinne support: INS160 Vertikal installasjon 1 x 4P: modulær skinne support: INS160 Vertikal installasjon 1 x 3P: modulær skinne support: C120 1 x 4P: modulær skinne support: C120 7 x 3P: modulær skinne support: GV3 1 x 3P: modulær skinne support: iC120 1 x 4P: modulær skinne support: iC120 1 x 3P: modulær skinne support: NG125 1 x 4P: modulær skinne support: NG125 1 x 3P: modulær skinne support: NG125 NA 1 x 4P: modulær skinne support: NG125 NA 1 x 3P: modulær skinne support: NG160 1 x 4P: modulær skinne support: NG160 1 x 3P: modulær skinne support: NG160 NA 1 x 4P: modulær skinne support: NG160 NA 9 x 3P: modulær skinne support: TeSys U Horisontal installasjon 1 x 3P eller 4P: modulær skinne support: NSXm Vertikal installasjon 5 x 3P: Montasjeplate support: NSXm Vertikal installasjon 4 x 4P: Montasjeplate support: NSXm Vertikal installasjon 4 x 3P eller 4P: Montasjeplate support: NSXm Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Pack enclosure - bredde 555 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
9 mm polbredde	48
Antall 18 mm moduller per rad	24
Antallet vertikale moduler (50 mm)	5
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	250 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0,92 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,000 cm
Pakke 1 Bredde	26,000 cm
Pakke 1 Vekt	51,500 cm
Package 1 Weight	900,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	17,000 cm
Pakke 2 Bredde	27,700 cm
Pakke 2 Lengde	52,600 cm
Pakke 2 Vekt	9,400 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	270
Pakke 3 Høyde	96,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	254,880 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------