



### Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma G duct Prisma Prisma P cubicle
Type frontplate	Modul Utskjæring
Installert utstyr	Acti 9: fast modulært utstyr Multi 9: fast modulært utstyr Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS40 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS63 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Acti 9: fast C120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 NA - kontroll: kipp Compact: fast NG160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast C120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NSA125...160 - kontroll: kipp Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Polene beskrivelse	1 x 3P: modulær skinne support: INS100 Vertikal installasjon 1 x 4P: modulær skinne support: INS100 Vertikal installasjon 1 x 3P: modulær skinne support: INS125 Vertikal installasjon 1 x 4P: modulær skinne support: INS125 Vertikal installasjon 1 x 3P: modulær skinne support: INS160 Vertikal installasjon 1 x 4P: modulær skinne support: INS160 Vertikal installasjon 1 x 3P: modulær skinne support: INS40 Vertikal installasjon 1 x 4P: modulær skinne support: INS40 Vertikal installasjon 1 x 3P: modulær skinne support: INS63 Vertikal installasjon 1 x 4P: modulær skinne support: INS63 Vertikal installasjon 1 x 3P: modulær skinne support: C120 1 x 4P: modulær skinne support: C120 1 x 3P: modulær skinne support: iC120 1 x 4P: modulær skinne support: iC120 1 x 3P: modulær skinne support: NG125 1 x 4P: modulær skinne support: NG125 1 x 3P: modulær skinne support: NG125 NA 1 x 4P: modulær skinne support: NG125 NA 1 x 3P: modulær skinne support: NG160 1 x 4P: modulær skinne support: NG160 1 x 3P: modulær skinne support: NG160 NA 1 x 4P: modulær skinne support: NG160 NA 1 x 3P: modulær skinne support: NSA125...160 1 x 4P: modulær skinne support: NSA125...160 1 x 3P eller 4P: modulær skinne support: NSXm Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

## Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Nisje duct - bredde 400 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
9 mm polbredde	20
Antall 18 mm moduller per rad	10
Antallet vertikale moduller (50 mm)	4
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	200 mm
Bredde	300 mm
Vekt	0,4 kg





## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,000 cm
Pakke 1 Bredde	21,000 cm
Pakke 1 Vekt	26,000 cm
Package 1 Weight	400,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	17,000 cm
Pakke 2 Bredde	23,000 cm
Pakke 2 Lengde	27,500 cm
Pakke 2 Vekt	4,350 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	120
Pakke 3 Høyde	35,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	62,640 kg

## Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

## Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------