



#### Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma G Kapsling Prisma Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring

Installert utstyr	<p>Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: uttrekkbar NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: uttrekkbar NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: uttrekkbar NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: uttrekkbar NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: uttrekkbar NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: uttrekkbar NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon</p>
-------------------	---

Polene beskrivelse	4 x 3P: Montasjeplate support: CVS100...160 Vertikal installasjon 3 x 4P: Montasjeplate support: CVS100...160 Vertikal installasjon 4 x 3P: Montasjeplate support: CVS250 Vertikal installasjon 3 x 4P: Montasjeplate support: CVS250 Vertikal installasjon 4 x 3P: Montasjeplate support: NSX100...160 Vertikal installasjon 3 x 4P: Montasjeplate support: NSX100...160 Vertikal installasjon 4 x 3P: Montasjeplate support: NSX250 Vertikal installasjon 3 x 4P: Montasjeplate support: NSX250 Vertikal installasjon 2 x 3P: Montasjeplate support: NSX100...160 Vertikal installasjon 2 x 4P: Montasjeplate support: NSX100...160 Vertikal installasjon 2 x 3P: Montasjeplate support: NSX250 Vertikal installasjon 2 x 4P: Montasjeplate support: NSX250 Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

## Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkobling	Linergy FC Direkte/bolt tilkobling
Antallet vertikale moduler (50 mm)	5
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit ( RAL 9001)
Høyde	250 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0,82 kg





## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	26,000 cm
Pakke 1 Vekt	52,000 cm
Package 1 Weight	700,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	16,600 cm
Pakke 2 Bredde	27,000 cm
Pakke 2 Lengde	53,000 cm
Pakke 2 Vekt	8,300 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	270
Pakke 3 Høyde	65,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	247,200 kg

## Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

## Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------