



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma Prisma G duct Prisma Prisma P cubicle
Type frontplate	Klar
Installert utstyr	TeSys: fast TeSys U - horisontal installasjon TeSys: fast GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	4 x 3P: modulær skinne support: GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A horisontal installasjon 4 x 3P: modulær skinne support: TeSys U horisontal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Nisje duct - bredde 400 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Glass
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	200 mm
Bredde	300 mm
Vekt	0,54 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt TeSys GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A fast horisontal 3P 4 direkte 5 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt TeSys GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A fast horisontal 3P 4 direkte 5 400 mm 400 mm Prisma P kapsling 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt TeSys TeSys U fast horisontal 3P 4 direkte 5 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt TeSys TeSys U fast horisontal 3P 4 direkte 5 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt TeSys TeSys U fast horisontal 3P 4 direkte 4 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt TeSys TeSys U fast horisontal 3P 4 direkte 4

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 cm
Pakke 1 Bredde	20,0 cm
Pakke 1 Vekt	25,0 cm
Package 1 Weight	540,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	5,523 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------