



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Skinne
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma P
Type festeskinne	Regulerbar Modulær
Installert utstyr	TeSys: fast GV2L TeSys: fast GV2P TeSys: fast GV3 Compact: fast NG160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Altistart: ATS01N Altistart: ATS01N103/106FT TeSys: fast D eller K kontaktorer <= 40 A - Horizontal installasjon TeSys: fast GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A - Horizontal installasjon TeSys: fast TeSys U - Horizontal installasjon Powerlogic: PM5500 Powerlogic: iEM3000 Powerlogic: PM3000 Powerlogic: PM5563RD Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	9 x 3P: fast GV2L 9 x 3P: fast GV2P 7 x 3P: fast GV3 1 x 3P: fast NG160 1 x 4P: fast NG160 1 x 3P: fast NG160 NA 1 x 4P: fast NG160 NA 9 x 4P: fast D eller K kontaktorer <= 40 A Horizontal installasjon 9 x 3P: fast GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A Horizontal installasjon 9 x 3P: fast TeSys U Horizontal installasjon 1 x 3P eller 4P: fast NSXm Vertikal installasjon

Komplementær

Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Kabinett nominell høyde	2000 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	5 modul(er): ATS01N i 650 mm Bredkapsling 6 modul(er): ATS01N i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): ATS01N103/106FT i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): D eller K kontaktorer <= 40 A, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A, direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): GV2L, direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): GV2P, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): GV3, direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): iEM3000 i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NG160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 8 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): PM3000 i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): PM5500 i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): PM5563RD i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): TeSys U, direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): TeSys U, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NG160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 8 modul(er): NSXm med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
9 mm polbredde	48
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	30 mm
Bredde	563 mm
Dybde	325 mm
Vekt	0,86 kg
Farge	Naturfarget
Materiale	Metall

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3 cm
Pakke 1 Bredde	5 cm
Pakke 1 Vekt	52 cm
Package 1 Weight	850 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti

18 måneder