




Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Skinne
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma P
Type festeskinne	Modulær Regulerbar
Installert utstyr	Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS40 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS63 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Acti 9: fast modulært utstyr Multi 9: fast modulært utstyr Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Acti 9: fast modulær enhet <= 40 A Multi 9: fast modulær enhet <= 40 A Compact: fast NG160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NSA125...160 - kontroll: kipp
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast INS100 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS100 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS160 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS160 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS40 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS40 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS63 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS63 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NG125 1 x 4P: fast NG125 1 x 3P: fast INS125 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS125 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NG160 1 x 4P: fast NG160 1 x 3P: fast NG160 NA 1 x 4P: fast NG160 NA 1 x 3P: fast NSA125...160 1 x 4P: fast NSA125...160

Komplementær

Installation description	Kapsling - bredde 400 mm dybde 400 mm
Kabinett nominell høyde	2000 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4 modul(er): INS100, direkte i 400 mm Bredkapsling 5 modul(er): INS100, direkte i 400 mm Bredkapsling 4 modul(er): INS125, direkte i 400 mm Bredkapsling 5 modul(er): INS125, direkte i 400 mm Bredkapsling 4 modul(er): INS160, direkte i 400 mm Bredkapsling 5 modul(er): INS160, direkte i 400 mm Bredkapsling 4 modul(er): INS40, direkte i 400 mm Bredkapsling 4 modul(er): INS63, direkte i 400 mm Bredkapsling 3 modul(er): modulær enhet <= 40 A, direkte i 400 mm Bredkapsling 4 modul(er): modulært utstyr, direkte i 400 mm Bredkapsling 5 modul(er): NG125 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 400 mm Bredkapsling 5 modul(er): NG160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 400 mm Bredkapsling 5 modul(er): NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 400 mm Bredkapsling 5 modul(er): NSA125...160, direkte i 400 mm Bredkapsling
9 mm polbredde	20
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	30 mm
Bredde	325 mm
Dybde	325 mm
Vekt	0,76 kg
Farge	Naturfarget
Materiale	Metall

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------