



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast INS250 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS250 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INV250 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INV250 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast CVS100...160 Vertikal installasjon 3 x 4P: fast CVS100...160 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast CVS250 Vertikal installasjon 3 x 4P: fast CVS250 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast NSX100...160 Vertikal installasjon 3 x 4P: fast NSX100...160 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast NSX250 Vertikal installasjon 3 x 4P: fast NSX250 Vertikal installasjon 3 x 3P: fast INS250 Vertikal installasjon 2 x 4P: fast INS250 Vertikal installasjon 3 x 3P: fast INV250 Vertikal installasjon 2 x 4P: fast INV250 Vertikal installasjon

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Antallet vertikale moduler (50 mm)	9 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 9 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 7 modul(er): INS250, Linergy FC i 650 mm Bredkapsling 9 modul(er): INS250, direkte i 650 mm Bredkapsling 7 modul(er): INV250, Linergy FC i 650 mm Bredkapsling 9 modul(er): INV250, direkte i 650 mm Bredkapsling 6 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , Linergy FC i 650 mm Bredkapsling 8 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 7 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , Linergy FC i 650 mm Bredkapsling 9 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 11 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 11 modul(er): CVS250 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 8 modul(er): NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse , Linergy FC i 650 mm Bredkapsling 10 modul(er): NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 9 modul(er): NSX250 med jordfeilbeskyttelse , Linergy FC i 650 mm Bredkapsling 11 modul(er): NSX250 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit
Bredde	593 mm
Høyde	152 mm
Dybde	136 mm

Vekt	1,28 kg
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS100...160 uten fast kipp Vertikal 3P 4 direkte 9 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS100...160 uten fast kipp Vertikal 4P 3 direkte 9 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS250 uten fast kipp Vertikal 3P 4 direkte 9 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS250 uten fast kipp Vertikal 4P 3 direkte 9 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 3 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 9 212,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 9 212,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 3 direkte 9 212,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 9 212,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 3 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 9 212,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 9 212,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 3 direkte 9 212,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 9 212,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast kipp Vertikal 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast kipp Vertikal 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast kipp Vertikal 3P 4 direkte 8 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast kipp Vertikal 4P 3 direkte 8 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast kipp Vertikal 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med fast kipp Vertikal 3P 4 direkte 11 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med fast kipp Vertikal 4P 3 direkte 11 162,5 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,2 cm
Pakke 1 Bredde	15,3 cm
Pakke 1 Vekt	59,1 cm
Package 1 Weight	1,534 kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	20,5 cm
Pakke 2 Bredde	33,0 cm
Pakke 2 Lengde	61,5 cm
Pakke 2 Vekt	8,2 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	80
Pakke 3 Høyde	83,0 cm

Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	143,2 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------