




Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma Prisma P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	4 x 3P: fast CVS100...160 Vertikal installasjon 3 x 4P: fast CVS100...160 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast CVS250 Vertikal installasjon 3 x 4P: fast CVS250 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast NSX100...160 Vertikal installasjon 3 x 4P: fast NSX100...160 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast NSX250 Vertikal installasjon 3 x 4P: fast NSX250 Vertikal installasjon

Antallet vertikale moduler (50 mm)	9 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 9 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 6 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , Linergy FC i 650 mm Bredkapsling 8 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 7 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , Linergy FC i 650 mm Bredkapsling 9 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 11 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 11 modul(er): CVS250 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 8 modul(er): NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse , Linergy FC i 650 mm Bredkapsling 10 modul(er): NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 9 modul(er): NSX250 med jordfeilbeskyttelse , Linergy FC i 650 mm Bredkapsling 11 modul(er): NSX250 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit
Bredde	606 mm
Høyde	147 mm
Dybde	372 mm

Vekt	2,28 kg
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte 9 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direkte 9 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte 9 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direkte 9 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast motormekanisme Vertikal 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast motormekanisme Vertikal 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte 8 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direkte 8 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast motormekanisme Vertikal 3P 4 direkte 8 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast motormekanisme Vertikal 4P 3 direkte 8 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast motormekanisme Vertikal 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast motormekanisme Vertikal 4P 3 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte 9 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direkte 9 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast motormekanisme Vertikal 3P 4 direkte 9 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast motormekanisme Vertikal 4P 3 direkte 9 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med fast motormekanisme Vertikal 4P 3 Linergy FC 8 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte 10 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direkte 10 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med fast motormekanisme Vertikal 3P 4 direkte 10 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med fast motormekanisme Vertikal 4P 3 direkte 10 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 Linergy FC 9 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med fast motormekanisme Vertikal 3P 4 Linergy FC 9 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 Linergy FC 9 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med fast motormekanisme Vertikal 4P 3 Linergy FC 9 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte 11 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direkte 11 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med fast motormekanisme Vertikal 3P 4 direkte 11 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med fast motormekanisme Vertikal 4P 3 direkte 11 162,5 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 cm
Pakke 1 Bredde	15,5 cm
Pakke 1 Vekt	58,0 cm
Package 1 Weight	2,28 kg
Enhetstype pakke 2	S04

Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	14,6 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	72
Pakke 3 Høyde	105,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	175,2 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------