



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 400 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT06...10 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT12 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT16 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: uttrekkbar NS1250 Vertikal installasjon 1 x 3P: uttrekkbar NS1600 Vertikal installasjon 1 x 3P: uttrekkbar NS630b...1000 Vertikal installasjon 1 x 3P: uttrekkbar NT06...10 Vertikal installasjon 1 x 3P: uttrekkbar NT12 Vertikal installasjon 1 x 3P: uttrekkbar NT16 Vertikal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	36 modul(er): NS1250, direkte i 400 mm Bredkapsling 36 modul(er): NS1600, direkte i 400 mm Bredkapsling 36 modul(er): NS630b...1000, direkte i 400 mm Bredkapsling 36 modul(er): NT06...10, foran tilkobling i 400 mm Bredkapsling 36 modul(er): NT12, foran tilkobling i 400 mm Bredkapsling 36 modul(er): NT16, foran tilkobling i 400 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	400 mm
Høyde	30 mm
Vekt	1,62 kg
Functional unit	400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 direkte 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 direkte 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 direkte 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 direkte 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 direkte 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 direkte 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT16 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36 1062,5 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 cm
Pakke 1 Bredde	33,0 cm
Pakke 1 Vekt	36,5 cm
Package 1 Weight	1,62 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	17,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 måneder