



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: INS320...400 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INS320...400 horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: INS500...630 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INS500...630 horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: INV320...400 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INV320...400 horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: INV500...630 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INV500...630 horisontal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkopling	Direkte/bolt tilkobling
Antallet vertikale moduler (50 mm)	5
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	250 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0,92 kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,000 cm
Pakke 1 Bredde	26,500 cm
Pakke 1 Vekt	57,000 cm
Package 1 Weight	900,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	17,000 cm
Pakke 2 Bredde	27,000 cm
Pakke 2 Lengde	53,000 cm
Pakke 2 Vekt	9,300 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	90
Pakke 3 Høyde	42,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	84,060 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------