




Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast INS320 ... 630 kilde overgang - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horizontal installasjon Compact: fast INV320 ... 630 kilde overgang - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horizontal installasjon Kilde overgang: fast NSX400 ... 630 kilde overgang uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horizontal installasjon
Polene beskrivelse	2 x 3P: Montasjeplate support: NSX400 ... 630 kilde overgang Horizontal installasjon 2 x 4P: Montasjeplate support: NSX400 ... 630 kilde overgang Horizontal installasjon 2 x 3P: Montasjeplate support: INS320 ... 630 kilde overgang Horizontal installasjon 2 x 4P: Montasjeplate support: INS320 ... 630 kilde overgang Horizontal installasjon 2 x 3P: Montasjeplate support: INV320 ... 630 kilde overgang Horizontal installasjon 2 x 4P: Montasjeplate support: INV320 ... 630 kilde overgang Horizontal installasjon
Driftsposisjon	Horizontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
Antallet vertikale moduler (50 mm)	10
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	500 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,62 kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS320 ... 630 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 3P 2 direkte 10 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS320 ... 630 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 4P 2 direkte 10 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV320 ... 630 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 2 direkte 10 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV320 ... 630 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 2 direkte 10 650 mm 400 mm Prisma P kapsling kilde overgang NSX400 ... 630 kilde overgang uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 2 direkte 10 650 mm 400 mm Prisma P kapsling kilde overgang NSX400 ... 630 kilde overgang uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 2 direkte 10

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	51,000 cm
Pakke 1 Vekt	51,000 cm
Package 1 Weight	1,620 kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	10,000 cm
Pakke 2 Bredde	52,000 cm
Pakke 2 Lengde	53,000 cm
Pakke 2 Vekt	10,140 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	36
Pakke 3 Høyde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	60,840 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------