



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	2 x 3P: Montasjeplate support: NSX400 Vertikal installasjon 2 x 4P: Montasjeplate support: NSX400 Vertikal installasjon 2 x 3P: Montasjeplate support: NSX630 Vertikal installasjon 2 x 4P: Montasjeplate support: NSX630 Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelser til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkopling	Direkte/Bolt tilkobling Linergy FC
Antallet vertikale moduler (50 mm)	7
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	350 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,22 kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten fast kipp Vertikal 3P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten fast kipp Vertikal 4P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn kipp Vertikal 3P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn kipp Vertikal 4P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten fast motormekanisme Vertikal 3P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten fast motormekanisme Vertikal 4P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn motormekanisme Vertikal 3P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn motormekanisme Vertikal 4P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar kipp Vertikal 3P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar kipp Vertikal 4P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar motormekanisme Vertikal 4P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten fast kipp Vertikal 3P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten fast kipp Vertikal 4P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn kipp Vertikal 3P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn kipp Vertikal 4P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten fast motormekanisme Vertikal 3P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten fast motormekanisme Vertikal 4P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn motormekanisme Vertikal 3P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn motormekanisme Vertikal 4P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar kipp Vertikal 3P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar kipp Vertikal 4P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar motormekanisme Vertikal 4P 2 direkte 13

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	36,000 cm
Pakke 1 Vekt	51,000 cm
Package 1 Weight	1,220 kg
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	17,000 cm
Pakke 2 Bredde	37,000 cm
Pakke 2 Lengde	53,000 cm
Pakke 2 Vekt	12,800 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	80
Pakke 3 Høyde	48,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	102,400 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------