



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Kilde overgang: fast BA controller - horisontal installasjon Kilde overgang: fast UA controller - horisontal installasjon

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 600 mm
Posisjon for tilkopling	Direkte/bolt tilkobling
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	200 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0,74 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 600 mm Prisma P kapsling kilde overgang BA controller fast horisontal 1 direkte 4 650 mm 600 mm Prisma P kapsling kilde overgang UA controller fast horisontal 1 direkte 4

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 cm
Pakke 1 Bredde	21,0 cm
Pakke 1 Vekt	51,0 cm
Package 1 Weight	740,0 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	17,0 cm
Pakke 2 Bredde	22,5 cm
Pakke 2 Lengde	53,0 cm
Pakke 2 Vekt	9,1 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	180

Pakke 3 Høyde	48,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	145,6 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------