




Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: kipp - Horizontal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horizontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: NS630b...1000 Horizontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NS630b...1000 Horizontal installasjon
Driftsposisjon	Horizontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 800 mm Nisje + duct - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkopling	Fronttilkopling Bakre tilkobling
Antallet vertikale moduler (50 mm)	7
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	350 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,78 kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P nisje + duct Compact NS630b...1000 fast kipp horisontal 3P 1 foran tilkobling 7 650 mm 400 mm Prisma P nisje + duct Compact NS630b...1000 fast kipp horisontal 3P 1 tilkobling overføring montering 8 650 mm 400 mm Prisma P nisje + duct Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 foran tilkobling 7 650 mm 400 mm Prisma P nisje + duct Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkobling overføring montering 8 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast kipp horisontal 3P 1 bakmontering 7 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 bakmontering 7 650 mm 400 mm Prisma P nisje + duct Compact NS630b...1000 fast kipp horisontal 4P 1 foran tilkobling 7 650 mm 400 mm Prisma P nisje + duct Compact NS630b...1000 fast kipp horisontal 4P 1 tilkobling overføring montering 8 650 mm 400 mm Prisma P nisje + duct Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 foran tilkobling 7 650 mm 400 mm Prisma P nisje + duct Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkobling overføring montering 8 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast kipp horisontal 4P 1 bakmontering 7 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 bakmontering 7

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,6 cm
Pakke 1 Bredde	35 cm
Pakke 1 Vekt	50 cm
Package 1 Weight	1,795 kg
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	37 cm
Pakke 2 Bredde	31 cm
Pakke 2 Lengde	52 cm
Pakke 2 Vekt	8,975 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	20
Pakke 3 Høyde	73 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	60 cm
Pakke 3 Vekt	35,9 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	RO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 måneder