



### Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: fast NT16 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: NT06...10 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NT12 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NT16 Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

### Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Nisje duct - bredde 400 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkøpling	Fronttilkøpling
Antallet vertikale moduler (50 mm)	11
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit ( RAL 9001)
Høyde	550 mm
Bredde	321 mm
Vekt	1,88 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	400 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT16 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,88 kg
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	35,0 cm
Forpakning 1 lengde	55,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S04

Antall enheter forpakning 2	7
Forpakning 2 vekt	13,16 kg
Forpakning 2 høyde	30,0 cm
Forpakning 2 bredde	40,0 cm
Forpakning 2 lengde	60,0 cm

## Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------