



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast NS1600b - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NS2000 ... 3200 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: NS1600b Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NS1600b Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NS2000 ... 3200 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NS2000 ... 3200 Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 600 mm
Posisjon for tilkoping	Fronttilkoping
Antallet vertikale moduler (50 mm)	8
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	400 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,02 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600b fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 14 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600b fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 14 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Compact NS2000 ... 3200 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 16 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Compact NS2000 ... 3200 fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 16

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnede og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 cm
Pakke 1 Bredde	41,0 cm
Pakke 1 Vekt	51,0 cm
Package 1 Weight	1,03 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	48
Pakke 2 Høyde	49,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	60,64 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------