




Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma G Kapsling Prisma Prisma P cubicle
Type frontplate	Flat
Installert utstyr	TeSys: fast TeSys U - Horizontal installasjon Altistart: ATS01N103/106FT Phaseo: LV / LV transformator Enerlin'X: FDM128
Polene beskrivelse	9 x 3P: modulær skinne support: TeSys U Horizontal installasjon

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Pack enclosure - bredde 555 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	200 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0,86 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	600 mm Prisma G gulvskap TeSys TeSys U fast Horizontal 3P 9 direkte 4 600 mm Prisma G veggskap TeSys TeSys U fast Horizontal 3P 9 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling TeSys TeSys U fast Horizontal 3P 9 direkte 4 600 mm Prisma G gulvskap Altistart ATS01N103/106FT 19 4 600 mm Prisma G veggskap Altistart ATS01N103/106FT 19 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Altistart ATS01N103/106FT 19 4 600 mm Prisma G gulvskap Phaseo LV / LV transformator 4 600 mm Prisma G veggskap Phaseo LV / LV transformator 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Phaseo LV / LV transformator 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Enerlin'X FDM128 4 4

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	20,000 cm
Pakke 1 Vekt	50,000 cm

Package 1 Weight	828,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	16,800 cm
Pakke 2 Bredde	22,500 cm
Pakke 2 Lengde	52,500 cm
Pakke 2 Vekt	8,480 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	360
Pakke 3 Høyde	104,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	317,280 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------