




Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma G Kapsling Prisma Prisma P cubicle
Type frontplate	Flat
Installert utstyr	Strømmålere: kilowatt-time meter - Vertikal installasjon Forbindelse Altistart: ATS01N
Polene beskrivelse	3 x 2P: Montasjeplate support: kilowatt-time meter Vertikal installasjon 2 x 4P: Montasjeplate support: kilowatt-time meter Vertikal installasjon

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Pack enclosure - bredde 555 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	6
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	300 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,22 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	600 mm Prisma G gulvskap strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 2P 3 6 600 mm Prisma G veggskap strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 2P 3 6 600 mm Prisma G gulvskap forbindelse 2 6 600 mm Prisma G veggskap forbindelse 2 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling forbindelse 2 6 600 mm Prisma G gulvskap strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 4P 2 6 600 mm Prisma G veggskap strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 4P 2 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 2P 3 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 4P 2 6 600 mm Prisma G gulvskap Altistart ATS01N 9 6 600 mm Prisma G veggskap Altistart ATS01N 9 6 600 mm Prisma G gulvskap Altistart ATS01N 2 6 600 mm Prisma G veggskap Altistart ATS01N 2 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Altistart ATS01N 9 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Altistart ATS01N 2 6

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	31,000 cm
Pakke 1 Vekt	52,000 cm
Package 1 Weight	1,250 kg
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	16,500 cm
Pakke 2 Bredde	32,400 cm
Pakke 2 Lengde	52,500 cm
Pakke 2 Vekt	12,600 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	180
Pakke 3 Høyde	48,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	226,440 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------