



### Teknisk informasjon

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Serie                           | Prisma   |
| Produktspekter                  | Prisma G<br>Prisma P   |
| Produkt eller type komponent    | Front plate  |
| Tilbehør / separat del kategori | Installation accessory   |
| Kompatibel med                  | Prisma Prisma G Kapsling<br>Prisma Prisma Pack 250 Kapsling<br>Prisma Prisma P cubicle |
| Type frontplate                 | Flat   |

### Komplementær

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Skap/kapsling beskrivelse          | Gulvskap - bredde 600 mm<br>Veggskap - bredde 600 mm<br>Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm<br>Pack enclosure - bredde 600 mm  |
| Antallet vertikale moduler (50 mm) | 12   |
| Standarder                         | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1   |
| Produktsertifikater                | ASEFA  |
| Materiale                          | Stål   |
| Type overflate                     | Glatt<br>Matt  |
| Overflatebeskyttelse               | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver  |
| Farge                              | Hvit ( RAL 9001)   |
| Høyde                              | 600 mm   |
| Bredde                             | 500 mm   |
| Vekt                               | 2,4 kg   |
| Antall pr. sett                    | Sett á 1   |
| Functional unit                    | 600 mm Prisma G gulvskap<br>600 mm Prisma G veggskap<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling<br>600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 3,000 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 51,000 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 61,000 cm |
| Package 1 Weight         | 2,400 kg  |
| Enhetstype pakke 2       | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 6         |
| Pakke 2 Høyde            | 17,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 54,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 82,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 15,400 kg |
| Enhetstype pakke 3       | P12       |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Antall enheter i pakke 3 | 48         |
| Pakke 3 Høyde            | 80,000 cm  |
| Pakke 3 Bredde           | 80,000 cm  |
| Pakke 3 Lengde           | 120,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 125,440 kg |

### Bærekraftig

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt   |
| REACH fri for SVHC           | Ja  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja  |
| Kvikksølvfri                 | Ja  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>  |
| Halogeninnhold               | Halogenfrie plastdeler i produkt  |

### Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|