



### Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P Prisma G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma G Kapsling Prisma Prisma P cubicle
Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 400 mm dybde 400 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Nisje duct - bredde 300 mm dybde 400 mm
Monteringsplate beskrivelse	Flat
Installert utstyr	Menneske-sentralbord grensesnitt: HSI
Antallet vertikale moduler (50 mm)	3 modul(er): HSI i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): HSI i 600 mm Bredveggskap 3 modul(er): HSI i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): HSI i 300 mm Brednisje duct 3 modul(er): HSI i 400 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

### Komplementær

Materiale	Plast
Farge	Hvit ( RAL 9001)
Bredde	101 mm
Høyde	150 mm
Dybde	15 mm
Vekt	0,042 kg
Functional unit	600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 300 mm 400 mm Prisma P nisje duct menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 400 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,0 cm
Pakke 1 Bredde	11,0 cm
Pakke 1 Vekt	15,0 cm
Package 1 Weight	42,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	75
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	4,56 kg

## Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

## Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------