



### Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma G Kapsling Prisma Prisma P cubicle
Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 400 mm dybde 400 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Nisje duct - bredde 300 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Menneske-sentralbord grensesnitt: 96 x 96 mm enhet Powerlogic: PM400...800 Enerlin'X: FDM121
Antallet vertikale moduler (50 mm)	3 modul(er): 96 x 96 mm enhet i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): 96 x 96 mm enhet i 600 mm Bredveggskap 3 modul(er): 96 x 96 mm enhet i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): 96 x 96 mm enhet i 300 mm Brednisje duct 3 modul(er): 96 x 96 mm enhet i 400 mm Bredkapsling 3 modul(er): FDM121 i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): FDM121 i 600 mm Bredveggskap 3 modul(er): FDM121 i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): FDM121 i 300 mm Brednisje duct 3 modul(er): FDM121 i 400 mm Bredkapsling 3 modul(er): PM400...800 i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): PM400...800 i 600 mm Bredveggskap 3 modul(er): PM400...800 i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): PM400...800 i 300 mm Brednisje duct 3 modul(er): PM400...800 i 400 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

### Komplementær

Materiale	Plast
Farge	Hvit ( RAL 9001)
Bredde	101 mm
Høyde	150 mm
Dybde	15 mm

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Vekt	0,04 kg
Functional unit	600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 4 3 600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 4 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 4 3 300 mm 400 mm Prisma P nisje duct menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 4 3 400 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 4 3 600 mm Prisma G gulvskap Powerlogic 4 3 600 mm Prisma G veggskap Powerlogic 4 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Powerlogic 4 3 300 mm 400 mm Prisma P nisje duct Powerlogic 4 3 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Powerlogic 4 3 600 mm Prisma G gulvskap Enerlin'X FDM121 4 3 600 mm Prisma G veggskap Enerlin'X FDM121 4 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Enerlin'X FDM121 4 3 300 mm 400 mm Prisma P nisje duct Enerlin'X FDM121 4 3 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Enerlin'X FDM121 4 3

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,5 cm
Pakke 1 Bredde	12,5 cm
Pakke 1 Vekt	18,5 cm
Package 1 Weight	40,0 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	200
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	8,48 kg

### Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

### Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

### Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------