



### Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G kapsling Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Type of front plate	Utsparing
Installert utstyr	Menneske-sentralbord grensesnitt: HSI Menneske-sentralbord grensesnitt: 144 x 144 mm enhet og 72 x 72 mm enhet

### Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	200 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0,62 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt 144 x 144 mm enhet og 72 x 72 mm enhet 5 4 600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt 144 x 144 mm enhet og 72 x 72 mm enhet 5 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt 144 x 144 mm enhet og 72 x 72 mm enhet 5 4 600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 5 4 600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 5 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 5 4

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	620,0 g
Forpakning 1 høyde	3,0 cm
Forpakning 1 bredde	21,0 cm
Forpakning 1 lengde	51,0 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	10

Forpakning 2 vekt	7,7 kg
Forpakning 2 høyde	16,0 cm
Forpakning 2 bredde	22,0 cm
Forpakning 2 lengde	53,0 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	20
Forpakning 3 vekt	15,4 kg
Forpakning 3 høyde	30,0 cm
Forpakning 3 bredde	80,0 cm
Forpakning 3 lengde	120,0 cm

## Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------