



### Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma G Kapsling Prisma Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Type of front plate	Utsparing
Installert utstyr	Menneske-sentralbord grensesnitt: 22 mm diameter

### Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	2
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit ( RAL 9001)
Høyde	100 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0,48 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt 22 mm diameter 12 2 600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt 22 mm diameter 12 2 650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt 22 mm diameter 12 2

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	11,000 cm
Pakke 1 Vekt	51,000 cm
Package 1 Weight	480,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	17,000 cm
Pakke 2 Bredde	13,000 cm
Pakke 2 Lengde	53,000 cm
Pakke 2 Vekt	6,040 kg

Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	180
Pakke 3 Høyde	48,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	96,640 kg

### Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

### Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

### Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------