



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Vigilohm: IM400 Vigilohm: XM200 Vigilohm: XM300C
Antallet vertikale moduler (50 mm)	6 modul(er): IM400 i 650 mm Bredkapsling 6 modul(er): XM200 i 650 mm Bredkapsling 6 modul(er): XM300C i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Glatt Matt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	610 mm
Høyde	200 mm
Dybde	150 mm
Vekt	2,36 kg
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Vigilohm 4 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Vigilohm 3 6 12,5 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,500 cm
Pakke 1 Bredde	19,500 cm
Pakke 1 Vekt	56,000 cm
Package 1 Weight	2,360 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	3
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	7,660 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	36
Pakke 3 Høyde	105,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	91,920 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------