



Teknisk informasjon

Serie	Linery
Produktspekter	Linery
Produkt eller type komponent	Device feeder
Produktnavn	Linery FM
Kompatibel med	Prisma Prisma G Kapsling Prisma Prisma P Kapsling Prisma Prisma PH Kapsling
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling
IP-grad	IPxx B

Komplementær

Montering	Perforert bakplate DIN skinne Tett bakplate
Monteringsmetode	Med skruer Klips på
Installert utstyr	Modulært utstyr
Antall poler	1P + N
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominell impuls spenning	8 kV
[Ie] nominell drifts strøm	200 A
[In] merke strøm	200 A på 40 °C
[Ipk] rangert peak tåle strøm	20 kA
I ² t ved aktiv ering	6700000 A ² .s
Tilkoblings klemmer	Tilførsel: krympede lug50 mm ² Tilførsel: fleksible skinner, 20 x 3 mm Fordeling: quick-koble klem lister (fase) , 12 x 4...10 mm ² (Fleksibel) Fordeling: quick-koble klem lister (fase) , 12 x 4...10 mm ² (Stiv) Fordeling: quick-koble klem lister (nøytral) , 18 x 4...10 mm ² (Fleksibel) Fordeling: quick-koble klem lister (nøytral) , 18 x 4...10 mm ² (Stiv)
9 mm pol bredde	48
Totalt antall 18 mm moduler	24
Vekt	1,02 kg
Farge	Antrasi tt grå (RAL 7016)

Miljø

Standarder	IEC 61439-1, inn vendig i Prisma IEC 61439-2, inn vendig i Prisma IEC 60947-7-1
Produkt sertifikater	ASEFA

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yreisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6 cm
Pakke 1 Bredde	7,5 cm
Pakke 1 Vekt	45 cm
Package 1 Weight	1,010 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------